

## 检测报告



报告编号 A2230008440101002C

第 1 页 共 4 页

报告抬头公司名称 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司  
地 址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 HF-1095A-PF  
材料名称 TPU  
样品接收日期 2023.01.06  
样品检测日期 2023.01.06-2023.01.11

检测要求 根据客户要求, 对所提交样品中的氟(F), 氯(Cl), 溴(Br), 碘(I)进行测试。

检测依据 请参见下页。

检测结果 请参见下页。



陈凯敏

陈凯敏

实验室经理

上海华测品标检测技术有限公司

日 期

2023.01.11

No. R188385388

上海市闵行区万芳路1351号

检测报告

报告编号 A2230008440101002C 第 2 页 共 4 页

检测依据

| 测试项目  | 测试方法            | 测试仪器 |
|-------|-----------------|------|
| 氟(F)  | 参考EN 14582:2016 | IC   |
| 氯(Cl) | 参考EN 14582:2016 | IC   |
| 溴(Br) | 参考EN 14582:2016 | IC   |
| 碘(I)  | 参考EN 14582:2016 | IC   |

检测结果

| 测试项目  | 结果   | 方法检出限    |
|-------|------|----------|
|       | 002  |          |
| 氟(F)  | N.D. | 10 mg/kg |
| 氯(Cl) | N.D. | 10 mg/kg |
| 溴(Br) | N.D. | 10 mg/kg |
| 碘(I)  | N.D. | 10 mg/kg |

样品/部位描述

| 序号 | CTI样品ID | 描述       |
|----|---------|----------|
| 1  | 002     | 无色透明塑料粒子 |

备注： -N.D. = 未检出 (小于方法检出限)  
-mg/kg = ppm = 百万分之一

检测报告

报告编号 A2230008440101002C

第 3 页 共 4 页

检测流程



## 检测报告

报告编号 A2230008440101002C

第 4 页 共 4 页

### 样品图片



声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 未经CTI书面同意, 不得部分复制本报告。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

## 附录

### 客户参考信息

HF-3H70A、HF-3H70A-1、HF-3H75A、HF-3H75A-1、HF-3H75A-4、HF-3H75AHN、HF-3H80A、HF-3H80A-3、HF-3H80A-5、HF-3H80A-5PF、HF-3H80A-5PF (FX)、HF-3H80A-8、HF-3H80A-8PF、HF-3H80A-10、HF-3H80A-10PF、HF-3H80AL、HF-3H80AL-1、HF-3H80AL-1PF、HF-3H80AL-6、HF-3H80AU-2、HF-3H80AU-10PF、HF-3H82A-2、HF-3H85A、HF-3H85A-1、HF-3H85A-3、HF-3H90A-3、HF-3H90A-3(FX)、HF-3H90A-3PF、HF-3H95、HF-3H95A-1、HF-3H95A-3、HF-3H95A-5、HF-3H95A-7、HF-3H95A-9、HF-3H95A-10、HF-3H95AH、HF-3H95AL-1、HF-3H95AL-1S、HF-3H95AL-2、HF-3H95SL、HS-3002E、HF-3002EH-2、HF-3002EH-5、HF-3000LS、HF-4003LH、HF-4003LH-2、HF-4003LH-5、HF-4003LH-6、HF-3750Y-1、HF-4703Y-1、HF-1055AP-2、HF-1060APU-1、HF-1060D、HF-1065AP-1、HF-1060DS、HF-1065D、HF-1065DU、HF-1070AP、HF-1070AP(FX)、HF-1070APN、HF-1070AX-1、HF-1070AXS、HF-1070AP-1、HF-1070APU-1、HF-1070APU-2、HF-1071D、HF-1075AP、HF-1075APU、HF-1075APU-2、HF-1080AP、HF-1080APU-2、HF-1085A、HF-1085APU-2、HF-1085AS、HF-1085AS-2、HF-1085AS-3、HF-1085AU、HF-1090AL-3、HF-1090AH-1、HF-1090AH-3、HF-1090ALN、HF-1090ALN-1、HF-1090ALN-8、HF-1090AS、HF-1090AU-1、HF-1093A、HF-1095A、HF-1095A-PF、HF-1095A-1、HF-RH1095A-2、HF-1095ALN、HF-1095AU、HF-1098A、HF-1098A-1、HF-1098A-6、HF-1098AS、HF-1098AU、HF-1170AP、HF-1170AP-3、HF-1173AP、HF-1175AP、HF-1175AP-3、HF-1175APU、HF-1180AP、HF-1180A-2、HF-1180AP-2、HF-1180AP-3、HF-1185A、HF-1185A-1、HF-1190A、HF-1190AL-3、HF-1195A-6、HF-1198A-1、HF-1265AP、HF-1275AP、HF-1280AX、HF-1285AX、HF-1370A-1、HF-1370A-1PF、HF-1370ASTU、HF-1370ASTU-1、HF-1380A、HF-1380A-PF、HF-1380AC-1、HF-1385AC、HF-1385AC-3PF、HF-1385AC-5、HF-1385AC-6、HF-1385AC-6PF、HF-1385AC-12PF、HF-1385ACU、HF-1385ACU-6、HF-1385ACU-7、HF-1388A、HF-1388A-1、HF-1388A-3、HF-1398A、HF-1398A-1、HF-1675APU、HF-1890AF、HF-2060D、HF-2060D-1、HF-2385A-1、HF-2385A-1PF、HF-2385A-2、HF-2385A-3、HF-2385A-4、HF-2385A-9、HF-2395A、HF-2395A-1、HF-2395A-22、HF-2395A-25、HF-2398A、HF-2398A-1、HF-2398A-2、HF-2398A-10、HF-2398A-22、HF-2398A-25、HF-3060DS、HF-3070AP、HF-3080AST-2、HF-3085A、HF-3085AST-2、HF-3085AST-3、HF-3085AST-3(FX)、HF-3090AE、HF-3090AE-2、HF-3090AST、HF-3090AST-1、HF-3090AST-4、HF-3090AST-5、HF-3090ASTU-1、HF-3090AU、HF-3095AE、HF-3095AST-3、HF-3098A、HF-3098AU、HF-3098ASTU、HF-3190A、HF-3190A(FX)、HF-3190AU、HF-3190AUF、HF-3195A-5、HF-3195AE、HF-3195AE-3、HF-3198A-1、HF-3380A、HF-3380AH-1、HF-3380AU-PF、HF-3385A、HF-3385A-PF、HF-3385AN-PF、HF-3385A-3PF、HF-3385A-6PF、HF-3385A-6PF、HF-3385A-6PF(FX)、HF-3385A-7、HF-3385A-15PF、HF-3385AEU-1、HF-3385ASTU-5、HF-3385AU、HF-3385AU-1、HF-3390AEU-1、HF-3390AN-PF、HF-3390ASTU-3、HF-3390ASTU-5、HF-3390ASTU-7、HF-3390AX、HF-3390AX-1、HF-3390AE-2、HF-3390AE-2PF、HF-3395AH、HF-3395AN-PF、HF-3395AX、HF-3395AX-2、HF-3395AX-3、HF-3395AX-3PF、HF-3395AX-4、HF-3395AX-5、HF-3395AX-5PF、HF-3398AN、HF-3398AN-1、HF-3492A、HF-3492A-4、HF-3492AT、HF-3495A、HF-3495AT、HF-3495AT-1、HF-3495A-6、HF-3665D、HF-3685A、HF-3685AU、HF-3695AT、HF-3695AU、HF-3698AYL、HF-3795AX、HF-3885A-1、HF-3885AC-7、HF-3885AC-8、HF-3885AE-3、HF-3885AE-5、HF-3885AEU-3、HF-3890A-1、HF-3890AC、HF-3890AC-4、HF-3890AE-1、HF-3890AE-2、HF-3890AE-3、HF-3890AE-4、HF-3890AN、HF-3890AN-PF、HF-3895AE、HF-3895ASU-1PF、HF-4080A-1、HF-4085AF-1、HF-4085ANF、HF-4088A、HF-4380AC-1、HF-4385A-1、HF-4385AH-3、HF-4385AL-2、HF-4385AL-2(FX)、HF-4385AN、HF-4385AHM-9、HF-4390A、HF-4390A(FX)、HF-4390AN-1、HF-4390AST-4、HF-4395A-1、HF-4395AN-2、HF-75AE、HF-75AE(FX)、HF-7093A4F、HF-8H60A、HF-8090A、HF-80AE、HF-85AE-1、HF-85AEU、HF-92AE-2、HF-92AE-3、HF-92AEU、HF-95AE、HF-95AEU、HF-RH1090A-5、HF-QT95AH、HF-QT95AH-2、HF-QT95AHU、HF-SC85A、HF-90MVT-4、HF-90MVT-7、HF-90MVT-7PF、YT-03、YT-04、HF-795A、F-01、190、HF-3952A-1、HF-3952A-2、HF-3952A-3、HF-3952A-4、HF-3952A-5、HF-3952A-6、HF-3952A-7、HF-3952A-8、HF-3952A-9、HF-S3952A-1、HF-S3952A-2、HF-S3952A-3、HF-S3952A-4、HF-S3952A-5、HF-S3952A-6、HF-S3952A-7、HF-S3952A-8、HF-S3952A-9、HF-S4703Y-1、HF-S4703Y-1、HF-S4703Y-2、HF-S4703Y-3、HF-S4703Y-4

### 声明:

1. 附录内容由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI未核实其真实性。
2. 附录内容为A2230008440101002C报告的补充。